



MESON SQUARE 180 SAPP

Un downlight LED de haute qualité avec des LED puissantes, protégé par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour être utilisé dans les plafonds Interlu SAPP®.

- Intégration simple dans les plafonds Interlu SAPP®
- Équipé d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur satiné.
- À combiner avec d'autres spots cardan carrés 180 SAPP

Téléchargements



[Photométrie Meson square 180](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :


Catégories : [Luminaires à lamelles](#), [Luminaires pour plafonds climatiques](#)



PRODUCT IMAGES



f-waardering volgens UGR												
p: Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p: Muren	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p: Voer	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Ruimteafmeting	X	Y	Perspectief dwars					Perspectief langs				
			t.o.v. lampen					t.o.v. lampen				
2H	2H	17.6	18.8	17.9	19.1	19.3	17.6	18.8	17.9	19.1	19.3	
	3H	17.9	19.0	18.2	19.3	19.5	17.9	19.0	18.2	19.3	19.5	
	4H	18.1	19.1	18.4	19.4	19.7	18.1	19.1	18.4	19.4	19.7	
	6H	18.3	19.2	18.6	19.5	19.8	18.3	19.2	18.6	19.5	19.8	
	8H	18.3	19.3	18.7	19.6	19.9	18.3	19.3	18.7	19.6	19.9	
4H	12H	18.4	19.3	18.8	19.6	19.9	18.4	19.3	18.8	19.6	19.9	
	2H	17.8	18.8	18.1	19.1	19.4	17.8	18.8	18.1	19.1	19.4	
	3H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.8	18.2	19.1	18.6	19.4	19.8	
	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	20.0	18.5	19.2	18.9	19.6	20.0	
	6H	18.8	19.5	19.2	19.8	20.2	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2	
8H	9H	18.9	19.5	19.3	19.9	20.3	18.9	19.5	19.3	19.9	20.3	
	12H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.0	19.5	19.4	20.0	20.4	
	4H	18.5	19.2	19.0	19.5	20.0	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9	
	6H	18.9	19.4	19.4	19.9	20.3	18.9	19.4	19.4	19.9	20.3	
	9H	19.1	19.6	19.6	20.0	20.5	19.1	19.6	19.6	20.0	20.5	
12H	12H	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6	
	4H	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9	
	6H	19.0	19.4	19.4	19.9	20.3	19.0	19.4	19.4	19.9	20.3	
	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	
	9H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	
Variatie op aanmerkpunt voor lampstanden S												
S = 1.0H			+0.4	-0.6			+0.4	-0.6				
S = 1.5H			+0.9	-1.7			+0.9	-1.7				
S = 2.0H			+1.9	-2.5			+1.9	-2.5				
Standaardtabel			BK02				BK02					
Correctie-optel			0.7				0.7					
Gecorrigeerde verblindingindicatie in relatie tot 1323lm Totale lichtstroom												



Un downlight LED de haute qualité avec des LED puissantes, protégé par une lentille prismatique ou un diffuseur satiné. Le luminaire est conçu pour être utilisé dans les plafonds Interlu SAPP®.

- Intégration simple dans les plafonds Interlu SAPP®
- Équipé d'une lentille prismatique ou d'un diffuseur satiné.
- À combiner avec d'autres spots cardan carrés 180 SAPP

Téléchargements

[Photométrie Meson square 180](#)

Composez votre propre produit, téléchargez la fiche technique PDF ou ajoutez au devis :

REMARQUES

ADDITIONAL INFORMATION

Classe d'isolation	Classe II
Position du driver	Driver séparé
Étiquette énergétique	A++
Température de couleur	Tunable White, 2700K
Connexions primaires	BST 14i2, Europlug, Sur demande, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Sur le driver
Dimension de découpe	180x180mm
Dimensions de l'emballage	Emballage en vrac
Couleur du produit	Sur demande
Contrôle de l'éclairage	Gradation 1-10V, Gradation Casambi, Gradation DALI
Éclairage de secours	1 heure d'autonomie, En option, En option 1 heure d'autonomie autotest
Application du produit	Éducation, Espaces publics, Hôtellerie-restauration, Office
Extraction d'air	n.v.t.
Famille	Meson
Forme	Rond
Cohérence des couleurs (SDCM)	SDCM=2
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Matériau	Acier, Acrylique
Facteur de puissance	>0.9
Code de flux CIE	54 86 96 100 100
Classe IP	IP20 (vers le haut)/IP40 (vers le bas)
Température ambiante	-20°C / +40°C
Orientation	Vers le bas
Confirmation	Encastré
Optique	Diffuseur opale, Lentille microprismatique
Sécurité photobiologique	IEC 62471: RG1 (faible risque)

