




SIRIO SAPP 1500

Een lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interlu SAPP® plafonds.

- Sirio SAPP 1500 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.
- Biedt een zeer gecontroleerde lichtverdeling, goede uniformiteit en een UGR<19
- Het armatuur voldoet aan NEN-EN 12464-1

Downloads




[Photometrics Sirio SAPP](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:




Categorieën: [Klimaatplafond armaturen](#), [Lamel armaturen](#)




PRODUCT IMAGES



Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4		
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2		
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.1		
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.6	19.0		
	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
4H	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2		
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0		
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0		
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
	12H	18.1	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9		
8H	2H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8		
	3H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8		
	4H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8		
	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
12H	2H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8		
	3H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8		
	4H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8		
	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7		
	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+3.8 / -12.2						+4.7 / -13.4					
S = 1.5H		+6.5 / -14.3						+7.5 / -14.8					
S = 2.0H		+8.5 / -15.6						+9.5 / -15.5					
Standard table		BK00						BK00					
Correction		0.0						-0.4					
Summand		0.0						-0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3283lm Total Luminous Flux													





Een lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor gebruik in Interlu SAPP® plafonds.

- Sirio SAPP 1500 kan tussen de structuren worden geplaatst en creëert zo een geïntegreerd systeem met het plafond, zonder het architecturale uiterlijk te onderbreken.
- Biedt een zeer gecontroleerde lichtverdeling, goede uniformiteit en een $UGR < 19$
- Het armatuur voldoet aan NEN-EN 12464-1

Downloads

[Photometrics Sirio SAPP](#)

Stel uw eigen product samen, download het PDF specificatieblad of voeg toe aan de offerte:

OPMERKINGEN:

ADDITIONAL INFORMATION

Driver positie	Losliggende driver
Producttoepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Vorm	Rechthoekig
Kleurtemperatuur	Tunable White, 2700K
Lichtregeling	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Primaire aansluitingen	BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Op aanvraag, Op de driver
Optiek	Lens en louver
Luchtafzuiging	n.v.t.
Familie	Sirio
Voltage / frequency	220-240V, 50 / 60Hz
Bevestiging	Inbouw
Powerfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Oriëntatie	Omlaag
Materiaal	Acrylaat, Staal
IP-class	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
Verpakkingsafmetingen	Bulkverpakking
CIE Flux code	94 100 100 100 100
Isolatieklasse	Klasse-II
Kleurconsistentie (SDCM)	SDCM=3
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Specificaties	G7D1 / 06-02-2025

